STF STARK BEI GLÄSERN. Die spezielle Bandtransportspülmaschine





TECHNISCHE DATEN

Abmessungen		STF
Maschinenlänge – bei einer Länge von je 400 mm der Belade- und Entnahmekonsole	mm	2.005
Option:		
– bei einer Länge von 900 mm der Beladekonsole	mm	2.505
Tiefe	mm	800
Höhe	mm	1.420
Lichte Einfahrhöhe	mm	420
Arbeitshöhe	mm	900
Lichte Einfahrbreite	mm	580
Nutzbare Bandbreite	mm	540

Allgemeine Daten

	65
ΚW	1,1
dB(A)	< 70
	IPX5
кg	309/356
,C	60
oar/kPA	0,8-6,0/80-600
d	B(A)

Spezifische Daten

Theoretische Leistung	Krüge / h	1.800/2.800
Transportgeschwindigkeit	m/min.	0,93/1,41
Nachspülwassermenge (Vollauslastung) *1	l/h	420
Tanktemperatur	°C	55-60
Nachspülwassertemperatur	°C	Zulaufwassertemp./65 *2
Gesamtanschlusswert	kW	43,7
Netz		400V, 3N~, 50Hz

'Unverbindliche Angabe. Die tatstächliche Nachspülwassermenge kann abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten variieren.

²Voraussetzung für eine Nachspülwassertemperatur von 65 °C ist eine Zulaufwassertemperatur von mind. 25 °C.

STANDARDAUSSTATTUNG

- 900 mm auf Rollen, inkl. Schublade für Enthärter DuoMatik 3
- 24 kW Boilerheizung, 18 kW Tankheizung
- 400 mm Beladekonsole
- 400 mm Entnahmekonsole
- Reinigerdosiergerät
- Umschaltbare Nachspülwassertemperatur

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Verlängerte Beladekonsole (900 mm)
- Tischbrücke für Entnahmeseite (Art.-Nr. 72001671)
- Klarspülerdosiergerät
- Not-Halt-Schalter
- Arbeitsrichtung L-R/R-L

GLÄSERSPÜLEN EXTREM.

Volksfeste. Bierzelte und Biergärten. Große gastronomische Einrichtungen mit richtig vielen Gästen. Der Getränkeausschank läuft auf Hochtouren. Gläser werden abgeräumt, neue Getränke an die Tische gebracht. Gut, wenn Ihre Spülmaschine in dieser Situation nicht zum Nadelöhr wird und das Tempo mithalten kann. Wie die STF von Winterhalter: Die Eintank-Bandtransportspülmaschine spült Gläser innerhalb kürzester Zeit keimfrei und hygienisch sauber. Meistert auch Lippenstift und andere hartnäckige Verschmutzungen. Und kühlt die Gläser am Ende des Spülgangs, so dass sie direkt wieder befüllt werden können. Damit läuft der Ausschank.

HYGIENE-INNENRAUM

Hinter der STF steht ein durchdachtes Konzept für perfekte Hygiene und komfortable Reinigung. Durch den glatten Innenraum und den tiefgezogenen Tank gibt es keine Schlupfwinkel oder versteckte Ecken, in denen sich Schmutz sammeln und Ablagerungen bilden können. Eine um 180° schwenkbare und verschleißfreie Hygiene-Tür ermöglicht einen ergonomischen Zugang zur Reinigung des Maschineninnenraumes. In Verbindung mit dem integrierten Selbstreinigungsprogramm reduziert sich der Reinigungsaufwand auf ein Minimum.

TEMPERATURUMSCHALTUNG

In Stoßzeiten werden Sie die Kaltwassernachspülung der STF sehr zu schätzen wissen. Abseits davon gibt es vielleicht Phasen, in denen eine schnelle Abkühlung nicht erforderlich ist. Kein Problem: Mit der optionalen Temperaturumschaltung können Sie die Nachspültemperatur ganz einfach auf 65 °C erhöhen. Und so die Trocknung des Spülguts optimieren.

VERLÄNGERTE BELADEKONSOLE

Damit sind Sie auch für den absoluten Hochbetrieb gerüstet: Optional kann die STF mit einer verlängerten Beladekonsole ausgestattet werden. Das schafft Platz. Erleichtert das Beladen der Spülmaschine. Und sorgt für ein ergonomisches Arbeiten.